


přírubové upevnění FNG-125

č. dílu: 32946
výběhový výrobek

[pro válce DNG, DNGU.](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2015. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	125
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	2,216 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu upevnění	kuličková litina lakováno
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno