


# unášeč FKG-20-B

č. dílu: 33339

FESTO

pro vyloučení klopných momentů na jezdec přímočarých pohonů DGO a vyrovnání nesouosostí souběžně vedených zátěží.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	20
radiální odchylka +/-	1 mm
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 120 °C
dlouhodobé maximální přípustné zatížení ve směru síly +/-	350 N
hmotnost výrobku	302 g
materiál unášeče	tvárná slitina hliníku, eloxováno ocel, pozink.
materiál vidlice	ocel pozinkováno
materiál kluzného dílu	mosaz