


vodicí jednotka FEN-80- -KF

č. dílu: 33488

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2008



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
zdvih	10 ... 500 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
okolní teplota	-20 ... 80 °C
posuvová síla	40 N
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	80 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	10,430 g
typ upevnění	vnitřním závitem
informace o materiálu vodicího prvku	zušlechtěná ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný