


# spojka EAMD-67-51-19-32X32-U

č. dílu: 3398671

FESTO

je prvkem pohonu, který přenáší energii rotačního pohybu krokového motoru nebo servomotoru.



## katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	19 mm
poloměr upnutí 2	32 mm
velikost	67
jmenovitá délka	51 mm
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,500 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-25 ... 60 °C
moment setrvačnosti	374 kgmm <sup>2</sup>
přenositelný krouticí moment	113 Nm
hmotnost výrobku	745 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS