



člen NEBO

OS-1/2

č. dílu: 3427

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce NEBO
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok	5,000 l/min
provozní tlak	1 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
jmenovitá světlost	12 mm
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
připojení pneumatiky 3	G1/2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS