


kyvná příruba SSNG-32

č. dílu: 34291
výběhový výrobek

FESTO

se sférickým ložiskem,
pro válce DNG, DNGU, lze spojit s ložiskovým tělesem LBG.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2015. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	195 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu upevnění	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu ložiska kloubu	ocel PTFE
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno