



elektromagnetický ventil

MYH-5/3E-2,3-L-LED

č. dílu: 34306

FESTO

Pneumatika Mini, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládním, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/3 ve stř. poloze odvětr.
normální jmenovitý průtok	125 l/min
provozní tlak	2 ... 8 bar
konstrukce	pístové šoupě
stupeň krytí	IP40 se zásuvkou
jmenovitá světlost	2.3 mm
typ řízení	nepřímo řízené
vypínací čas	33 ms
spínací čas	8 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	24V DC: 1,8W
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	105 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	připojovací deska bateriový modul
připojení pneumatiky 2	připojovací deska bateriový modul
připojení pneumatiky 3	připojovací deska bateriový modul
připojení pneumatiky 4	bateriový modul
připojení pneumatiky 5	bateriový modul
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek