

# pneumatický ventil VLX-2-3/4-MS

č. dílu: 34435

FESTO

funkce 2/2, pneumatické ovládání, provedení z mosazi



## katalogový list

| parametr                      | hodnota   |
|-------------------------------|---|
| konstrukce                    | membránový ventil                                   |
| typ ovládání                  | pneumatický   |
| princip těsnění               | měkký   |
| montážní poloha               | libovol.  |
| typ upevnění                  | instalace vedení                                    |
| připojení armatury            | G3/4  |
| jmenovitá světlost            | 20 mm   |
| funkce ventilu                | 2/2 monostabilní, v klidu uzavř.                    |
| směr proudění                 | nelze obrátit                                       |
| tlak média                    | 1 ... 10 bar  |
| funkce odvětrání              | nelze škrtit  |
| typ návratu do původní polohy | pneumatická pružina                                 |
| typ řízení                    | nepřímo řízené                                      |
| řídící médium                 | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]        |
| médium                        | filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 200 µm |
| teplota média                 | -10 ... 80 °C                                       |
| okolní teplota                | -10 ... 60 °C                                       |
| normální jmenovitý průtok     | 10,500 l/min  |
| shoda ohledně LABS            | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| materiál tělesa               | mosaz   |
| materiál šroubů               | vysoce legovaná nerezová ocel                       |
| číslo materiálu šroubu        | 1.4301  |
| hmotnost výrobku              | 1,135 g   |