


vodicí jednotka FENG-63- -GF

č. dílu: 34484

FESTO

s kluzným vedením, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	63
zdvih	10 ... 500 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
posuvová síla	50 N
přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu	48 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	5,540 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	48 g
těžiště pohybující se hmotností při zdvihu 0 mm	69 mm
přírůstek polohy těžiště pohybující se hmotností na každých 10 mm zdvihu	4.6 mm
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	vysoce legovaná ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno