

# vodicí jednotka FENG-32-50-KF

č. dílu: 34493

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
zdvih	50 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	750 N
max. statická síla Fy	1,020 N
max. síla Fz	750 N
max. statická síla Fz	1,020 N
max. moment Mx	28 Nm
max. moment Mx, statický	38 Nm
max. moment My	34 Nm
max. moment My, statický	46 Nm
max. moment Mz	34 Nm
max. moment Mz, statický	46 Nm
posuvová síla	15 N
hmotnost výrobku	1,620 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno