

vodicí jednotka FENG-50-160-KF

č. dílu: 34508

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
zdvih	160 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	1,260 N
max. statická síla Fy	1,600 N
max. síla Fz	1,260 N
max. statická síla Fz	1,600 N
max. moment Mx	65 Nm
max. moment Mx, statický	83 Nm
max. moment My	70 Nm
max. moment My, statický	89 Nm
max. moment Mz	70 Nm
max. moment Mz, statický	89 Nm
posuvová síla	15 N
hmotnost výrobku	4,814 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	tvárná slitina hliníku, eloxováno