

vodicí jednotka FENG-80-200-KF

č. dílu: 34524

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
zdvih	200 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	2,300 N
max. statická síla Fy	3,120 N
max. síla Fz	2,300 N
max. statická síla Fz	3,120 N
max. moment Mx	170 Nm
max. moment Mx, statický	231 Nm
max. moment My	191 Nm
max. moment My, statický	259 Nm
max. moment Mz	191 Nm
max. moment Mz, statický	259 Nm
posuvová síla	40 N
hmotnost výrobku	11,970 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	zušlechťená ocel