

vodicí jednotka FENG-100-100-KF

č. dílu: 34530

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	100
zdvih	100 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
max. síla Fy	2,300 N
max. statická síla Fy	3,120 N
max. síla Fz	2,300 N
max. statická síla Fz	3,120 N
max. moment Mx	198 Nm
max. moment Mx, statický	268 Nm
max. moment My	197 Nm
max. moment My, statický	267 Nm
max. moment Mz	197 Nm
max. moment Mz, statický	267 Nm
posuvová síla	40 N
hmotnost výrobku	13,760 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál vodicího prvku	zušlechťená ocel
materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál pohybové desky	zušlechťená ocel