

vodicí jednotka FENG-100-200-KF

č. dílu: 34532

FESTO

s vedením v kuličkových oběžných pouzdrech, slouží k pojištění proti pootočení, poskytuje vysokou přesnost vedení.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------|-----------------------------------|
| velikost | 100 |
| zdvih | 200 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| vedení | kuličková oběžná pouzdra |
| konstrukce | vedení |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| max. síla Fy | 2,300 N |
| max. statická síla Fy | 3,120 N |
| max. síla Fz | 2,300 N |
| max. statická síla Fz | 3,120 N |
| max. moment Mx | 198 Nm |
| max. moment Mx, statický | 268 Nm |
| max. moment My | 197 Nm |
| max. moment My, statický | 267 Nm |
| max. moment Mz | 197 Nm |
| max. moment Mz, statický | 267 Nm |
| posuvová síla | 40 N |
| hmotnost výrobku | 14,530 g |
| typ upevnění | vnitřním závitem |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál vodicího prvku | zušlechťená ocel |
| materiál tělesa | tvárná slitina hliníku, eloxováno |
| materiál pohybové desky | zušlechťená ocel |