


# kyvná příruba SNGB-40

č. dílu: 34541  
výběhový výrobek

FESTO

pro válce DNG, DNGU, lze spojit s ložiskovým tělesem LN, LSN.  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-40 ... 90 °C
hmotnost výrobku	175 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu upevnění	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu čepů	ocel pozinkováno
informace o materiálu ložiska	plast
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno
informace o materiálu pojistky	pružinová ocel, pozinkovaná