


kyvná příruba SNGB-200

č. dílu: 34548

FESTO

pro válce DNG, DNGU, lze spojit s ložiskovým tělesem LN, LSN.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	200
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	2
hmotnost výrobku	9,900 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu upevnění	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno