


zásuvka MSSD-C

č. dílu: 34583

FESTO

Pro elektromagnetické cívky a ventily, připojovací obrazec podle DIN EN 175 301, konstrukční tvar A.



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	Germanischer Lloyd
klasifikace Maritime	viz certifikát
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
výstup kabelu	úhlové
upozornění k výstupu kabelu	lze přesadit o 90°
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	22 g
elektrické připojení	3 piny úhlová zásuvka připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar, MSC čtyřhranný tvar, MSN1
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 2	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 300 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	16 A
připojení ochranného vodiče	k dispozici
šroubení pro kabel	Pg9
průměr kabelu	6 ... 8 mm
jmenovitý průřez vodiče	≤ 1.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 90 °C
skladovací teplota	-40 ... 90 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	plast
barva tělesa	černý
materiál těsnění	NBR