

ruční otočný ventil HS-4/3-M5



č. dílu: 34639

FESTO

Ventil 4/3 s ruční pákou, střední poloha uzavřená.

výběhový typ, k dodání do 2006

Tento typ je určen pro oblast vakua. Připojení vakua na 1 (P) a 3 (R).



katalogový list

parametr	hodnota
normální jmenovitý průtok	130 l/min
připojení pneumatiky 2	M5
připojení pneumatiky 4	M5
provozní tlak	-0,95 ... 10 bar
konstrukce	otočné šoupě
jmenovitá světlost	3,6 mm
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
ovládací moment	0,3 Nm
hmotnost výrobku	0,035 kg
typ upevnění	montáž do panelu
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 3	M5
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	plast