


ochrana odvětrání VABD-D3-SN-N12

č. dílu: 3535104

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1.2 MPa
provozní tlak	0 ... 12 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-50 ... 60 °C
typ upevnění	našroubovatelný s vnějším závitem
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	EPDM
materiál odvětrávacího šroubu	PA