

úsporná ofukovací pistole LSP-1/4-D

č. dílu: 35528

FESTO

vyrobená z tlakového odlitku



katalogový list

parametr	hodnota
funkce odvětrání	profuk s dávkováním
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	120 l/min
normální jmenovitý průtok	120 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
hladina akustického tlaku	90 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	240 g
připojení pneumatiky	vnitřní závit G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření