



čidlo SMT0-6-PS-S-LED-24

č. dílu: 35573

FESTO

se světelnou diodou a integrovaným ochranným zapojením bez upevňovací sady.

výběhový typ. k dodání do r. 2012.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	hranatý
povolení	C-Tick
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
princip měření	magneticky indukční
okolní teplota	-25 ... 70 °C
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
opakovatelná přesnost sepnutí	+/- 0,1 mm
doba sepnutí	≤ 1 ms
vypínací čas	≤ 1 ms
max. výstupní proud	200 mA
max. spínaný výkon DC	6 W
pokles napětí	< 3 V
zbytkový proud	≤ 0.01 mA
odolnost zkratu	pulzující
odolnost přetížení	k dispozici
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	konektor M12x1 3 piny
směr výstupu připojení	příčná
max. utahovací moment konektoru	0.5 Nm
typ upevnění	příslušenstvím
hmotnost výrobku	36 g
informace o materiálu pouzdra	PA-GF PUR zinkový tlakový odlitek
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
stupeň krytí	IP67