


L-šroubení s nástrčnou koncovkou LCNH-M5-PK-3

č. dílu: 35983

FESTO

otočné, s prodlouženým tělesem, pro hadici z plastu
PAN, PUN, PP, PU, PR,
s těsnícím kroužkem



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2 mm
typ těsnění na závětovém dříku:	těsnící kroužek
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
připojení pneumatiky 1	vnější závit M5
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 4 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	ocel zinkový tlakový odlitek