

# měchy EB-215-80

č. dílu: 36488

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	215
požadovaný vestavný průměr	230 mm
zdvih	80 mm
max. výška při vysunutí	135 mm
max. úhel naklopení	20 deg
max. přesazení	10 mm
min. vestavná výška	50 mm
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 70 °C
síla pro návrat do původní polohy	200 N
hmotnost výrobku	2,000 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál měchu	NR/BR
materiál tělesa	ocel pozinkováno