

# měchy EB-145-100

č. dílu: 36490

FESTO

bez údržby, bez efektu Stick-Slip.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	145
požadovaný vestavný průměr	160 mm
zdvih	100 mm
max. výška při vysunutí	170 mm
max. úhel naklopení	30 deg
max. přesazení	20 mm
min. vestavná výška	70 mm
provozní režim	jednočinný
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-40 ... 70 °C
síla pro návrat do původní polohy	200 N
hmotnost výrobku	1,100 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál měchu	NR/BR
materiál tělesa	ocel pozinkováno