



# tlačítkový ventil K-3-M5

č. dílu: 3660

FESTO

spínání tlačítkem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
normální jmenovitý průtok	80 l/min
provozní tlak	-0.95 ... 8 bar
konstrukce	pístové sedlo
jmenovitá světlost	2 mm
typ řízení	přímo
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	23 N
hmotnost výrobku	28 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek