



tlumič hluku U-1/8-I

č. dílu: 3670

FESTO

vhodné pro snížení hlučnosti a zabránění znečištění odvětrávacích
připojení pneumatických prvků



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	2,050 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	76.5 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	3.6 g
připojení pneumatiky	G1/8
materiál tlumicího nástavce	PE
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS