



převodník PE PE-1000

č. dílu: 3719

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 60947-5-1
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	pneumaticko-elektrický převodník tlaku
provozní tlak v Mpa	0 ... 0.1 MPa
provozní tlak	0 ... 1 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
okolní teplota	-10 ... 50 °C
spínaný výstup	kontaktní
funkce spínání	spínací bod s pevnou hysterezí
funkce spínaného prvku	přepínač
spínací bod	0.05 bar
vypínací bod	0.05 bar
max. spínací výstupní napětí AC	250 V
max. spínací výstupní napětí DC	250 V
kategorie použití indukční zátěže	AC-14 DC-13
kategorie použití odporové zátěže	AC-12 DC-12
elektrické připojení	4 vodiče kabel
elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
elektrické připojení 1, technika připojení	volné konce
délka kabelu	1 m
materiál pláště kabelu	PVC
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky	M5
hmotnost výrobku	230 g
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek eloxovaný hliník
možnosti nastavení	pevně nastaveno
stupeň krytí	IP62
izolační napětí	2 kV
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň znečištění	3