



jednosměrný škrticí ventil GR-1/2

č. dílu: 3720

FESTO

Nastavitelný průtok v jednom směru.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrčení
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	1,620 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	2760 l/min
provozní tlak	0.1 ... 10 bar
okolní teplota	-20 ... 75 °C
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 75 °C
hmotnost výrobku	517 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál regulačního šroubu	mosaz