


skříň spojky
EAMK-A-E17-15
č. dílu: 3780303

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	48 mm
poloměr upnutí 2	48 mm
jmenovitá délka	29.2 mm
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
okolní teplota	10 ... 40 °C
hmotnost výrobku	240 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS