


spojovací konektor KS5-N-13

č. dílu: 4089
výběhový výrobek

FESTO

pro samočinně uzavírací rychlospojky.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	11 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,710 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	256 g
připojení pneumatiky 1	N-13