


# spojovací konektor KS2-CK-4

č. dílu: 4090

FESTO

pro samočinně uzavírací rychlospojky.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2.7 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	123 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	11 g
připojení pneumatiky 1	CK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS