

hadice z plastu PP-4-NT

č. dílu: 4231

FESTO

pro šroubení CK a CN, vhodná pro vyšší tlaky a teploty, polyamid (není povoleno použití při výrobě potravin).
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	32 mm
vnitřní průměr	4 mm
mín. poloměr ohybu	14 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 19 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
okolní teplota	-30 ... 80 °C
povolení	Germanischer Lloyd TÜV
hmotnost výrobku dle délky	0.0163 kg/m
barva	přírodní
tvrdost Shore	D 55 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	TPE-A