

# kulový kohout

## VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3

č. dílu: 4405685

FESTO

z mosazi, s ručním ovládním, 2/2, jmenovitá světlost 3/8", PN50, závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrobí.



### katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládní	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp3/8
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
vnitřní průměr	10 mm
jmenovitá světlost DN	10
funkce ventilu	2/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	50
ovládací moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury	7.5 Nm
podle normy	EN 10226-1
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
teplota média	-15 ... 120 °C
průtok Kv	8 m <sup>3</sup> /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	CW617N
materiál těsnění	NBR PTFE
materiál koule	mosaz pochromovaný
informace o materiálu koule	CW617N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	CW617N
hmotnost výrobku	120 g
povolení	DVGW pro plyn DVGW pro vodu
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi