


kulový kohout VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3

č. dílu: 4405691

FESTO

z mosazi, s ručním ovládním, 2/2, jmenovitá světlost 1 1/2", PN40,
závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrábí.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný kulový kohout
typ ovládní	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp1 1/2
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
vnitřní průměr	40 mm
jmenovitá světlost DN	40
funkce ventilu	2/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	40
ovládací moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury	50 Nm
podle normy	EN 10226-1
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
teplota média	-15 ... 120 °C
průtok Kv	156 m ³ /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	CW617N
materiál těsnění	NBR PTFE
materiál koule	mosaz pochromovaný
informace o materiálu koule	CW617N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	CW617N
hmotnost výrobku	1,116 g
povolení	DVGW pro plyn DVGW pro vodu
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi