



# pneumatický ventil

## A-5-1/4

č. dílu: 4436  
výběhový výrobek

FESTO

s mechanickým ovládním a možností montáže ručního ovládní  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní
normální jmenovitý průtok	700 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
jmenovitá světlost	7 mm
řídící tlak	2 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	je vyžadován provoz s přimazáváním olejem
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	770 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
materiál tělesa	hliník