

elektromagnetický ventil



JMFH-5-PK-3

č. dílu: 4447

FESTO

s pomocným ručním ovládním, bez elektromagnetické cívky a bez zásuvek.

Elektromagnetické cívky a zásuvky se objednávají zvlášť.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------|--|
| funkce ventilu | 5/2 impulsní |
| normální jmenovitý průtok | 105 l/min |
| provozní tlak | 2 ... 8 bar |
| konstrukce | talířové sedlo |
| jmenovitá světllost | 2.5 mm |
| princip těsnění | měkký |
| čas pro sepnutí | 13 ms |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | 0 ... 60 °C |
| okolní teplota | 0 ... 40 °C |
| hmotnost výrobku | 380 g |
| typ upevnění | na přípojovací desce na montážních rámech průchozí dírou dle volby: |
| připojení pneumatiky 1 | PK-3 |
| připojení pneumatiky 2 | PK-3 |
| připojení pneumatiky 3 | PK-3 |
| připojení pneumatiky 4 | PK-3 |
| připojení pneumatiky 5 | PK-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přípojovací desky | hliník eloxovaný |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál tělesa | hliník eloxovaný |