

# kulový kohout

## VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3

č. dílu: 4451854

FESTO

z mosazi, 3/2, jmenovitá světlost 3/8", horní příruba F03, PN40, závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrábí.



### katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	třícestný kulový kohout vrtání T
typ ovládání	mechanick.
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp3/8
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F03
vnitřní průměr	10 mm
jmenovitá světlost DN	10
funkce ventilu	3/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	40
odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN podle normy	6 Nm EN 10226-1 ISO 5211
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
teplota média	-20 ... 130 °C
průtok Kv rohového vrtání T	9.4 m <sup>3</sup> /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	CW617N
materiál těsnění	HNBR PTFE
materiál koule	mosaz pochromovaný
informace o materiálu koule	CW614N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	CW614N
hmotnost výrobku	460 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi