

kulový kohout


VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3

č. dílu: 4451859

FESTO

z mosazi, 3/2, jmenovitá světlost 1 1/2", horní příruba F0405, PN25, závit EN 10226-1

Tento výrobek firma Festo dodává, ale nevyrobí.



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	třícestný kulový kohout vrtání T
typ ovládání	mechanick.
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	Rp1 1/2
indikace polohy sepnutí	směr drážky = směr průtoku
připojovací obrazec příruby	F04 F05
vnitřní průměr	38 mm
jmenovitá světlost DN	40
funkce ventilu	3/2
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	25
odtrhový moment při tlakové diferenci jmenovitého tlaku armatury PN	26.7 Nm
podle normy	EN 10226-1 ISO 5211
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:-:-] inertní plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny
teplota média	-20 ... 130 °C
průtok Kv rohového vrtání T	200 m ³ /h
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	mosaz poniklováno
informace o materiálu tělesa	CW617N
materiál těsnění	HNBR PTFE
materiál koule	mosaz pochromovaný
informace o materiálu koule	CW614N
materiál hřídele	mosaz
informace o materiálu hřídele	CW614N
hmotnost výrobku	3,190 g
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi