



ventil

VOFC-L-B52-FG14-F19

č. dílu: 4514929

FESTO

bistabilní, systém kotevní trubky F19, NAMUR



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	40 mm
normální jmenovitý průtok	989 l/min
provozní tlak v Mpa	0.25 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2.5 ... 8 bar
konstrukce	pístové šoupě
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	6 mm
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	žádný
typ řízení	nepřímé řízení
napájení řídicím tlakem	vnitřní
směr proudění	nelze obrátit
úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level - SIL)	výrobek lze použít v SRP/CS až do SIL 2 (vysoké požadavky) výrobek lze použít v SRP/CS do úrovně SIL 2, nízké požadavky
průtok při přívodu tlaku Kv	1.08 m ³ /h
průtok při odvětrání Kv	1.08 m ³ /h
normální jmenovitý průtok 2-3	978 l/min
vypínací čas	22 ms
spínací čas	26 ms
provozní médium	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
teplota média	-25 ... 60 °C
okolní teplota	-25 ... 60 °C
hmotnost výrobku	680 g
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	příruba 1/4 připojovací obrazec NAMUR
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 4	příruba 1/4 připojovací obrazec NAMUR
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	povrchově upravený hliník