



# jednosměrný škrťací ventil GRF-PK-3

č. dílu: 4565

FESTO

s přípojovací deskou 2N a nátrubky pro hadici Js 3.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrťení
přípojení pneumatiky 1	PK-3
přípojení pneumatiky 2	PK-3
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok ve směru škrťení	45 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	45 l/min
provozní tlak	0.5 ... 8 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	95 g
materiál regulačního šroubu	mosaz