



elektromagnetický ventil

MC-5/4-1/4

č. dílu: 4576
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|---------------------------|
| funkce ventilu | 5/4 v klid. poloze uzavř. |
| typ ovládání | elektrický |
| provozní tlak v Mpa | 0.2 ... 1 MPa |
| provozní tlak | 2 ... 10 bar |
| konstrukce | talířové sedlo |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina |
| princip těsnění | měkký |
| pomocné ruční ovládání | žádný |
| typ řízení | nepřímo řízené |
| teplota média | -10 ... 60 °C |
| okolní teplota | -5 ... 40 °C |
| hmotnost výrobku | 1,270 g |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 5 | G1/4 |