


čidlo SKDA-4-AB

č. dílu: 4624761

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah měření síly	0 ... 4 kN
rozsah kalibrace	-0.5 ... 4.5 kN
mezí zatížení	11.25 kN
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
analogový výstup	4 - 20 mA
přesnost analogového výstupu FS	0.2 %FS
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření vysoce legovaná nerezová ocel
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
hmotnost výrobku	0.3 kg
okolní teplota	-20 ... 80 °C
stupeň krytí	IP67
elektrické připojení	zásuvka M12x1 4 piny kódování A
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka KC	KC-EMV