


# čidlo SKDA-17-AB

č. dílu: 4624767

FESTO



## katalogový list

| parametr                           | hodnota  |
|------------------------------------|--|
| rozsah měření síly                 | 0 ... 17 kN  |
| rozsah kalibrace                   | -1 ... 18 kN   |
| mezí zatížení                      | 37.5 kN  |
| rozsah provozního napětí DC        | 10 ... 30 V  |
| analogový výstup                   | 4 - 20 mA  |
| přesnost analogového výstupu FS    | 0.2 %FS  |
| materiál tělesa                    | hliník legovaný pro tváření<br>vysoce legovaná nerezová ocel |
| upozornění k materiálu             | obsahuje látky LABS<br>ve shodě s RoHS                       |
| hmotnost výrobku                   | 0.7 kg   |
| okolní teplota                     | -20 ... 80 °C  |
| stupeň krytí                       | IP67   |
| elektrické připojení               | zásuvka<br>M12x1<br>4 piny<br>kódování A                     |
| třída odolnosti korozi KBK         | 0 - bez nároků na odolnost korozi                            |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC<br>podle EU-RoHS-RL                    |
| značka KC                          | KC-EMV   |