

hadice z plastu PL-4-SW

č. dílu: 4641

FESTO

pro šroubení CK- a N- (povoleno při výrobě potravin).
Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|---|
| vnější průměr | 6.2 mm |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 22.5 mm |
| vnitřní průměr | 4 mm |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 9 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] |
| okolní teplota | -30 ... 60 °C |
| povolení | TÚV |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.016 kg/m |
| barva | černý |
| tvrdost Shore | D 42 +/-3 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu hadice | PE |