


připojovací deska VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

č. dílu: 4727328

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
napájení řídicím tlakem	vnitřní
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar
průtok při přívodu tlaku Kv	2.2 m ³ /h
průtok při odvětrání Kv	8.6 m ³ /h
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:--:]
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
hmotnost výrobku	250 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	příruba 1/4 připojovací obrazec NAMUR
připojení pneumatiky 3	1/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	povrchově upravený hliník
materiál těsnění	NBR