


paralelní konstrukční sada EAMM-U-65-T42-60P-87

č. dílu: 4784301

★ doporučené výrobky

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	65
střední vzdálenost	87 mm
montážní poloha	libovol.
převodový poměr	1:1
max. otáčky	3,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	41.2 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.22 Nm
přenositelný krouticí moment	3 Nm
hmotnost výrobku	583 g
kód rozhraní pohonu	T42
kód rozhraní pro vstup motoru	60P
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS