



# pneumatický ventil VL-8-3/8-B

č. dílu: 4802  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	8/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok	1,800 l/min
provozní tlak	2 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	pneumatická pružina
jmenovitá světlost	9 mm
princip těsnění	měkký
montážní poloha	svisle
pomocné ruční ovládání	žádný
napájení řídicím tlakem	vnitřní
indikace polohy sepnutí	ne
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	je vyžadován provoz s přimazáváním olejem
teplota média	-5 ... 40 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G3/8
připojení pneumatiky 3	G3/8
připojení pneumatiky 4	G3/8
připojení pneumatiky 5	G3/8
informace o materiálu těsnění	NBR