

Spojka EAMD-16-15-5-8X10

Číslo dílu: 4819892

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|--------------------------|
| Upínací průměr 1 | 5 mm |
| Průměr upínání 2 | 8 mm |
| Velikost | 16 |
| Jmenovitá délka | 15 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Max. otáčky | 10000 1/min |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Okolní teplota | -25 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 0.355 kg.mm ² |
| Přenositelný krouticí moment | 1.2 Nm |
| Hmotnost výrobku | 13 g |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |