



Škrticí ventil - tlumič hluku

GRU-1/2

č. dílu: 4869

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrticího ventilu s tlumičem hluku
připojení pneumatiky 1	G1/2
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	2,500 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	100 g
informace o materiálu závitové části	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu regulačního šroubu	hliník legovaný pro tvárění