


nástrčná příruba

DARF-Q12-40

č. dílu: 4886225

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. utahovací moment	5.9 Nm
hmotnost výrobku	155 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál příruby	eloxovaný tvárný hliník
materiál šroubů	ocel, pozink.